


Uw online vwr-winkel

Op de website kunnen documenten worden gedownload, zoals **analysecertificaten**, **veiligheidsinformatiebladen**, **productspecificaties** of **technische beschrijvingen** voor chemicaliën en conformiteitsverklaringen voor bepaalde producten waarvoor een certificaat is vereist.



1 Vanuit de zoekbalk

Open het menu en volg de instructies



2 Vanuit Bestelling volgen

Klik op de koppelingen

Soufre $\geq 99.5\%$, AnalaR NORMAPUR[®] pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals





Formule: S
MW: 32,07 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113...119 °C
Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: ambient

Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
ONU: 1350
ADR: 4.1, III
Merck Index: 12.09142

[Order Now](#)

Résultats des tests de spécification

Test	Spécification
Assay	Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity	Max. 0.002 meq/g
Ignition residue	Max. 0.04 %
Cl (Chloride)	Max. 50 ppm
S (Sulphide)	Max. 2 ppm
SO ₄ (Sulphate)	Max. 30 ppm
As (Arsenic)	Max. 5 ppm

COMMANDE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

[Ajouter au panier](#)

Type de conditionnement	Cdt	Numéro de catalogue VWR	Disponibilité	Prix	Votre prix	Quantité
Flacon plastique MDL S Certified	250 g	28260.234	En Stock - VWR	38,30 €	38,30 €	0

[Ajouter au panier](#)

Stuur een e-mail naar data.compliance.services@vwr.com als u het gewenste document niet kunt vinden